


viaFlex
the art of safety

US-Modul

X9

viaFlex
the art of safety

I8-Modul Zur Erweiterung der Schalteingänge (optional)




Die Belegung der Schalteingänge ist variabel.
Die Varianten der Beschaltung der Eingänge finden Sie in der Zeichnung "Varianten....."

Technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

	Datum	Name	Seite	1
Gezeichnet	30.01.2017	IN	Anz. Seiten	1
Geprüft	30.01.2017	SN	Doku-Nr.	1

viaFlex
the art of safety

US-Modul oder I8-Modul



Widerstandsklemme R99
für Leitungsüberwachung
Sentara MLF
Artikelnr. 30.21.1033

Widerstandsklemme R99
für Leitungsüberwachung
Sentara MLF
Artikelnr. 30.21.1033

Variante 1:
Netzüberwachung
Kontakt bei anliegender
Spannung geschlossen

Variante 2:
Schalteingang nur
geschlossen, wenn
die Beleuchtung
angeschalten sein soll.

Technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

	Datum	Name	Seite	1
Gezeichnet	30.01.2008	IN	Anz. Seiten	1
Geprüft	30.01.2008	SN	Doku-Nr.	60-90010